

Cabinet compact « L »




Des avantages distinctifs

BREVETÉ



Capacité de 100 lb par tiroir. Ouverture à 100% dans les deux profondeurs.




Les diviseurs et séparateurs sont clippés.



Variété d'accessoires de tiroirs proposés : séparateurs en profondeur, diviseurs, boîtes en plastique, supports à dossiers, mousse de protection, etc.



Verrouillage central sur le caisson.



6 hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 8" et 12".



Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

CABINET COMPACT « L »

Le nouveau cabinet compact « L » a été développé pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle au niveau des dimensions offertes, des configurations et des accessoires de tiroirs disponibles pour un cabinet compact.

Le cabinet compact « L » vient dans une largeur de 18", deux profondeurs : 21" ou 27" et cinq hauteurs : 24", 28", 30", 34" et 40". Un choix de deux bases (2" ou 4"), en acier peint ou acier inoxydable est également offert pour rehausser la position du cabinet ou dégager le bas pour les pieds. De plus, un nouveau système de sécurité vous permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs dans une seule opération.

Les tiroirs viennent au choix dans 6 hauteurs différentes de 3" à 12" et ils ont tous la possibilité d'être accessorisés avec séparateurs, diviseurs, boîtes en plastique pour permettre le rangement de vos différents articles pour une meilleure organisation. Chaque tiroir a une capacité de 100 lb et est muni d'une poignée ergonomique qui facilite la préhension.

Le design unique du tiroir « L » est une marque de commerce de Rousseau Métal Inc. Nous possédons une protection de dessin industriel sur le tiroir.

Le cabinet compact « L » peut présenter une excellente alternative à la version « R » robuste, découvrez ses caractéristiques dans les pages suivantes.



L3ABD-2418L3C

L3ABD-3442L3C

Propositions – Cabinets

Voici quelques modèles de cabinet compact «L» :

Les portes sont installées en usine avec les pentures à gauche. Sur demande, elles peuvent être installées avec les pentures à droite ;

Pour commander une serrure sur le caisson (modèle avec plus d'un tiroir) ou sur la porte, ajoutez L3 au numéro de produit ;

Pour commander un cabinet avec une base de 4", ajoutez un « C » au numéro de produit pour acier peint ou un « D » pour acier inoxydable. Ex. : L3ABD-2401L3 C pour un cabinet de 18" x 21" x 24", 4 tiroirs avec une serrure et base de 4" en acier peint.



Dimensions des tiroirs	Nombre de compartiments (code de l'agencement)	
	18" x 21"	18" x 27"
3" à 5"	9 (0206)	9 (0206)
6" et 8"	6 (0104)	6 (0104)
12"	4 (0102)	4 (0102)

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le tableau à gauche pour le nombre de compartiments.

NOTE

Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commandez le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex. : L3ABD-2401 avec

L3ABD-2402 sans

24" de hauteur



4 tiroirs

L3ABD-2401__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2401__ 18" x 27" x 24"



4 tiroirs

L3ABD-2403__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2403__ 18" x 27" x 24"



4 tiroirs

L3ABD-2405__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2405__ 18" x 27" x 24"



3 tiroirs

L3ABD-2407__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2407__ 18" x 27" x 24"



4 tiroirs

L3ABD-2409__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2409__ 18" x 27" x 24"



1 porte/1 tablette

L3ABD-2412__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2412__ 18" x 27" x 24"



3 tiroirs

L3ABD-2421__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2421__ 18" x 27" x 24"



3 tiroirs

L3ABD-2415__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2415__ 18" x 27" x 24"



4 tiroirs

L3ABD-2417__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2417__ 18" x 27" x 24"



5 tiroirs

L3ABD-2419__ 18" x 21" x 24"
L3ABG-2419__ 18" x 27" x 24"

28" de hauteur



4 tiroirs

L3ABD-2801__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2801__ 18" x 27" x 28"



4 tiroirs

L3ABD-2807__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2807__ 18" x 27" x 28"



2 tiroirs

L3ABD-2809__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2809__ 18" x 27" x 28"



3 tiroirs

L3ABD-2811__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2811__ 18" x 27" x 28"



4 tiroirs

L3ABD-2819__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2819__ 18" x 27" x 28"



6 tiroirs

L3ABD-2821__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2821__ 18" x 27" x 28"



3 tiroirs

L3ABD-2803__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2803__ 18" x 27" x 28"



2 portes/1 tablette

L3ABD-2828__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2828__ 18" x 27" x 28"



1 tiroir/1 porte

L3ABD-2829__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2829__ 18" x 27" x 28"



4 tiroirs

L3ABD-2835__ 18" x 21" x 28"
L3ABG-2835__ 18" x 27" x 28"

Propositions – Cabinets

34" de hauteur



5 tiroirs

L3ABD-3403 18" x 21" x 34"
L3ABG-3403 18" x 27" x 34"



4 tiroirs

L3ABD-3407 18" x 21" x 34"
L3ABG-3407 18" x 27" x 34"



1 tiroir/1 porte/1 tablette

L3ABD-3411 18" x 21" x 34"
L3ABG-3411 18" x 27" x 34"



5 tiroirs

L3ABD-3415 18" x 21" x 34"
L3ABG-3415 18" x 27" x 34"



5 tiroirs

L3ABD-3419 18" x 21" x 34"
L3ABG-3419 18" x 27" x 34"



4 tiroirs

L3ABD-3421 18" x 21" x 34"
L3ABG-3421 18" x 27" x 34"



6 tiroirs

L3ABD-3405 18" x 21" x 34"
L3ABG-3405 18" x 27" x 34"



1 porte/1 tablette

L3ABD-3436 18" x 21" x 34"
L3ABG-3436 18" x 27" x 34"



6 tiroirs

L3ABD-3437 18" x 21" x 34"
L3ABG-3437 18" x 27" x 34"



4 tiroirs


L3ABD-3447 18" x 21" x 34"
L3ABG-3447 18" x 27" x 34"

40" de hauteur




6 tiroirs

L3ABD-4005 18" x 21" x 40"
L3ABG-4005 18" x 27" x 40"



5 tiroirs

L3ABD-4047 18" x 21" x 40"
L3ABG-4047 18" x 27" x 40"



8 tiroirs

L3ABD-4011 18" x 21" x 40"
L3ABG-4011 18" x 27" x 40"




4 tiroirs/1 porte/1 tablette

L3ABD-4015 18" x 21" x 40"
L3ABG-4015 18" x 27" x 40"



3 tiroirs/1 porte

L3ABD-4017 18" x 21" x 40"
L3ABG-4017 18" x 27" x 40"




3 tiroirs

L3ABD-4007 18" x 21" x 40"
L3ABG-4007 18" x 27" x 40"



6 tiroirs

L3ABD-4025 18" x 21" x 40"
L3ABG-4025 18" x 27" x 40"



7 tiroirs

L3ABD-4027 18" x 21" x 40"
L3ABG-4027 18" x 27" x 40"



6 tiroirs

L3ABD-4029 18" x 21" x 40"
L3ABG-4029 18" x 27" x 40"



6 tiroirs

L3ABD-4031 18" x 21" x 40"
L3ABG-4031 18" x 27" x 40"

Propositions – Compartimentation des tiroirs

Vous pouvez choisir un modèle de tiroir parmi nos propositions avec compartimentation :

00 pour compartimentation seulement

51 pour tiroir dans un cabinet, avec compartimentation

Hauteur de tiroir :
3", 4", 5", 6", 8" et 12"

VOIR
PAGE
34


EXEMPLE : L **BD-A0200**

L3 serrure de tiroir
B mécanisme de blocage fermé

Exemple : **L51BD-A020008L3B**


pour un tiroir 18" L x 21" P, avec compartimentation, hauteur de 8", ayant une serrure et un mécanisme de blocage fermé sur le tiroir.

Dimensions des tiroirs




Tiroirs de 18" x 21" (L x P)


Séparateurs et diviseurs



Boîtes en plastique




Mousse/Fonds de tiroirs



Vendue non découpée.


Supports à dossiers




Propositions – Compartimentation des tiroirs

Tiroirs de 18" x 27" (L x P)


Séparateurs et diviseurs




L_BG-A0100
2 compartiments




L_BG-A0102
4 compartiments




L_BG-A0104
6 compartiments




L_BG-A0106
8 compartiments




L_BG-A0200
3 compartiments




L_BG-A0203
6 compartiments




L_BG-A0206
9 compartiments




L_BG-A0209
12 compartiments




L_BG-A0400
5 compartiments



L_BG-A0405
10 compartiments




L_BG-A0410
15 compartiments




L_BG-A0415
20 compartiments


Boîtes en plastique




L_BG-E016
16 boîtes




L_BG-E020
20 boîtes




L_BG-E024
24 boîtes



L_BG-E028
28 boîtes




L_BG-E032
32 boîtes




L_BG-E040
40 boîtes


Mousse/Fonds de tiroir



L_BG-J0403
PVC



L_BG-J0103
de protection



L_BG-J0203
pour outils



Vendue non découpée.



L_BG-KLR12



LTR

LGL

Accessoires


Accessoires de sécurité

Système de serrure électronique

L50


Permet de verrouiller électroniquement les tiroirs dans le cabinet;
Aucune clé nécessaire
Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents;
Code d'accès de 4 à 8 chiffres;
Simplifie le contrôle des accès au coffre;
Pour commander le mécanisme complet avec un cabinet à tiroirs, commandez un LB00-PPHHL50;
Pour commander en remplacement d'une serrure, commandez un HA60-L50.

 VOIR
PAGE
257

No de produit
L50


L3ABD-2880

Serrure de tiroir


 KA, KD ou MK
VOIR
PAGE
256

2 clés sont fournies par serrure;
Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs;
Le mécanisme (couvert par un boîtier en acier galvanisé) prend un espace de 3" L x 1" P à l'intérieur du tiroir;
Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou du modèle d'intérieur de tiroir. Ex.: LF31-182106L3;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un HA51-L3;
Note: un panneau de sécurité LF91 doit être commandé pour bloquer l'accès entre deux tiroirs et si on veut gérer deux accès différents.

No de produit
L3

Serrure de porte


 KA, KD ou MK
VOIR
PAGE
256

2 clés sont fournies par serrure;
Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro de la porte par L3. Ex.: LB30-1812L3;
Pour un verrouillage avec morillon, complétez le numéro de la porte par LP. Ex.: LB30-1812LP;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un HA49-L3 ou HA49-LP;
Note: un panneau de sécurité LF91 doit être commandé pour bloquer l'accès entre deux portes et si on veut gérer deux accès différents.

No de produit	
L3	Serrure
LP	Morillon

Mécanisme de verrouillage central


 KA, KD ou MK
VOIR
PAGE
256

Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs dans le cabinet;
Installation ultérieure facile;
Reconfiguration possible des tiroirs sans toucher au mécanisme de verrouillage;
Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro du caisson ou du modèle par L3. Ex.: LA30-182134L3;
Pour un verrouillage avec morillon, complétez le numéro du caisson par LP. Ex.: LA30-182134LP;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un LB00-PPHH_ et spécifiez le type de verrouillage.

No de produit	
L3	Serrure
LP	Morillon

Mécanisme de blocage fermé



S'active simplement avec le pouce à l'aide du poussoir;
Le tiroir se referme sans qu'il soit nécessaire d'activer le poussoir;
Empêche les tiroirs de s'ouvrir par eux-mêmes;
Installation ultérieure facile;
Se commande en ajoutant B au numéro de tiroir ou du modèle d'intérieur du tiroir. Ex.: LF31-182106B;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un LY01 et un LY02.

No de produit
B

Accessoires de tiroirs et de poignées

Protecteur de poignée

LF70


S'installe sur la poignée du tiroir par clippage;
Fait de plastique transparent;
Protège l'identification sur le tiroir de la poussière, des graisses et autres saletés;
Se retire facilement au besoin;
Note: Étiquettes disponibles. Commandez un LF71-425075.

No de produit
LF70-18

Étiquettes

LF71


Étiquettes conçues pour s'insérer sur la poignée des tiroirs sous le protecteur de poignée (LF70);
30 étiquettes par page (10 pages);
Possibilité d'imprimer les étiquettes de votre choix. Un gabarit est disponible sur www.rousseau-metal.com dans la section Centre d'information/documentation.

No de produit
LF71-425075

Supports à dossiers

LG31



Permettent l'accrochage de chemises suspendues;
S'adaptent aux formats LTR et LGL;
Conçus pour les tiroirs de 12" de hauteur.

No de produit
LG31-18

Mousse pour outils

LG42



Résistante à l'huile et non absorbante;
1 mousse bleue de 1/4";
1 mousse noire autocollante de 1/2";
Vendue non découpée. Peut être découpée au couteau.

No de produit	Pour tiroir
LG42-1821-01	18" L x 21" P
LG42-1827-01	18" L x 27" P

Fond de tiroir en PVC

LG40




Protège les objets déposés dans le tiroir;
Matériau antidérapant;
Peut être posé sous les séparateurs et les diviseurs;
Épaisseur: 3/32".

No de produit	Pour tiroir
LG40-1821-01	18" L x 21" P
LG40-1827-01	18" L x 27" P

Mousse de protection

LG41



Protège le matériel entreposé;
Mousse bleue de 1/4".

No de produit	Pour tiroir
LG41-1821-01	18" L x 21" P
LG41-1827-01	18" L x 27" P

NOTE Cette mousse ne permet pas l'installation de séparateurs et de diviseurs dans le tiroir.

Séparateur en profondeur



LG02



Divise le tiroir dans le sens de la profondeur;
Principe de clippage qui verrouille les diviseurs;
En acier galvanisé;
Accepte les diviseurs RG10 pour redéfinir l'espace entre chaque séparateur;
Compatible avec les boîtes en plastique et les fonds de tiroirs en PVC.

Boîte en plastique



RG20



Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance;
Conçue pour les tiroirs de 3" ou 4" de hauteur;
Rebord à 45° qui permet l'identification. Offre une bonne prise pour saisir la boîte;
Compatible avec les séparateurs et diviseurs;
Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.



NOTE Hauteur 2" = 1 1/2" réel
Hauteur 3" = 2 1/2" réel

Prof. tiroir Nominale (réelle)	Hauteur du tiroir		
	3" Hauteur 1 5/8"	4" Hauteur 2 5/8"	5" Hauteur 3 5/8"
21" (18")	LG02-2103	LG02-2104	LG02-2105
27" (24")	LG02-2703	LG02-2704	LG02-2705


Prof. tiroir Nominale (réelle)	6" Hauteur 4 5/8"	8" Hauteur 6 5/8"	12" Hauteur 8 5/8"
	LG02-2106	LG02-2108	LG02-2110
27" (24")	LG02-2706	LG02-2708	LG02-2710

Dimensions			No de produit		
L	P	H	Boîte	Séparateur	Diviseur
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

Diviseurs de tiroir



RG10



Se clippe en place;
Rebord à 45° qui permet l'identification et le repérage des pièces;
S'ajuste à tous les 3" de centre en centre (c/c).

Larg. du diviseur Nominale	Hauteur du tiroir					
	3" Hauteur 1 5/8"	4" Hauteur 2 5/8"	5" Hauteur 3 5/8"	6" Hauteur 4 5/8"	8" Hauteur 6 5/8"	12" Hauteur 8 5/8"
3"	RG10-03003	RG10-03004	RG10-03005	RG10-03006	RG10-03008	RG10-03010
5"	RG10-05003	RG10-05004	RG10-05005	RG10-05006	RG10-05008	RG10-05010
6"	RG10-06003	RG10-06004	RG10-06005	RG10-06006	RG10-06008	RG10-06010
7 1/2"	RG10-07503	RG10-07504	RG10-07505	RG10-07506	RG10-07508	RG10-07510
9"	RG10-09003	RG10-09004	RG10-09005	RG10-09006	RG10-09008	RG10-09010
10"	RG10-10003	RG10-10004	RG10-10005	RG10-10006	RG10-10008	RG10-10010
12"	RG10-12003	RG10-12004	RG10-12005	RG10-12006	RG10-12008	RG10-12010
15"	RG10-15003	RG10-15004	RG10-15005	RG10-15006	RG10-15008	RG10-15010

Accessoires

type de dessus

Dessus résistant en stratifié acrylique/PVC

WS08


Idéal pour les stations d'assemblage ou lorsqu'utilisation avec solvants, huiles et autres produits chimiques;
Épaisseur: 1 ½";
Intérieur en panneau de particules;
Fini: feuille de polymère grise;
Dessus en stratifié de qualité supérieure;
Excellente résistance chimique (il peut y avoir un contact prolongé avec la substance);
Résistance à l'abrasion supérieure au dessus en stratifié régulier;
Résistance à l'impact supérieure au dessus en stratifié régulier;
Apparence soignée.

Dessus en acier avec caoutchouc

RC32


Comporte une surface antidérapante;
Comprend des rebords sur les côtés et à l'arrière.
Hauteur: 1".

Dessus en acier inoxydable

RC35


Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs;
Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé no 4);
Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimiques;
Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde;
Coins soudés pour une apparence soignée;
Épaisseur: 1 ¾".

Dessus en bois lamellé

WS14


Dessus pour applications industrielles générales;
Épaisseur: 1 ¾";
Fabriqué de lamelles en bois dur verni;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort;
Bonne résistance à l'impact;
Apparence soignée.

Dessus en acier peint

RC37


Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs;
Dessus en particules recouvert d'acier peint;
Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde;
Coins soudés pour une apparence soignée;
Épaisseur: 1 ¾".

Dessus en stratifié

WS16


Dessus pour applications générales. Idéal pour les stations d'assemblage, d'inspections qualité et d'emballage;
Épaisseur: 1 ½";
Couleur: blanc;
Apparence soignée;
Facile à nettoyer;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort.

Dessus dissipatif

WS17


Dessus pour applications électroniques. Idéal pour les stations d'assemblage ou d'inspections électroniques;
Épaisseur: 1 ½";
Couleur: blanc;
Apparence soignée;
Facile à nettoyer;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort;
Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques;
Résistance point à point et d'un point à la mise à la terre entre 10⁶ et 10⁹ Ω.

Dimensions		Types de dessus						
L	P	Stratifié acrylique/PVC	Bois lamellé	Stratifié	Dissipatif	Acier avec caoutchouc	Acier inoxydable	Acier peint
18"	21"		WS14-1821A*	WS16-1821A*		RC32-1821-01	RC35-1821	RC37-1821
	27"		WS14-1827A*	WS16-1827A*		RC32-1827-01	RC35-1827	RC37-1827
36"	21"	WS08-3621A*	WS14-3621A*	WS16-3621A*	WS17-3621A*	RC32-3621-01	RC35-3621	RC37-3621
	27"	WS08-3627A*	WS14-3627A*	WS16-3627A*	WS17-3627A*	RC32-3627-01	RC35-3627	RC37-3627
54"	21"	WS08-5421A*	WS14-5421A*	WS16-5421A*	WS17-5421A*	RC32-5421-01	RC35-5421	RC37-5421
	27"	WS08-5427A*	WS14-5427A*	WS16-5427A*	WS17-5427A*	RC32-5427-01	RC35-5427	RC37-5427

NOTE * Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.

Protection contre les décharges électrostatiques

Cabinet ESD

LC50



Permet le rangement sécuritaire de composantes électroniques;

Peinture spéciale permettant de dissiper les charges électrostatiques;


Le câble de mise à la terre ainsi que la prise pour bracelet sont inclus. Le câble est muni d'une résistance de 1M Ω ;

Pour commander un cabinet muni d'une protection contre les décharges électrostatiques veuillez commander l'ensemble de mise à la terre LC50-01 et spécifiez la couleur de la peinture dissipative Noir 090.

No de produit
LC50-01

NOTE Communiquer avec le service à la clientèle pour les frais de la peinture ESD.

Bracelet de mise à la terre




Fait de tissu extensible;

Muni d'un câble de 6" avec résistance de 1M Ω ;
Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques.

No de produit
70000320

Boîtes en plastique conducteur



VOIR
PAGE
218

Dessus dissipatif




VOIR
PAGE
32

Bases

Ensemble de patins niveleurs

LA74



Permet de stabiliser un cabinet de 1 1/8" à 2" sur un plancher inégal;


Se fixe sous les cabinets avec ou sans base;

Comprend 2 supports et 4 patins niveleurs.

No de produit **Largeur**
LA74-1801 18"

Ensemble pour ancrage au sol

LA76



Vue du dessus


Permet de fixer le cabinet sans base au sol;
Comprend 1 boulon pour plancher de béton.

No de produit **Largeur**
LA76-1801 18"

Superposition de cabinets

Ensemble pour superposition

LA78



Conçu pour assembler deux cabinets compact « L » en hauteur;

S'assemble en dessous du cabinet supérieur;

Comprend : 2 supports et quincaillerie d'ancrage.

No de produit **Largeur**
LA78-1801 18"




L3XJD-2802L3

Composantes

Caisson de cabinet compact «L»

LA30



Obtenez un éventail complet de possibilités pour créer un espace de travail sur mesure.

Peut recevoir des tiroirs, des tablettes et des portes;

Les caissons sont munis de débouchures:

- Sur le dessus: pour permettre la superposition d'une unité de tiroir LD75 ou d'un cabinet LA30. Dans ce dernier cas commandez l'ensemble pour superposition (LA78).
- Sur les côtés et à l'arrière: pour permettre l'assemblage de cabinets côte à côte ou dos à dos, ou pour fixer sous une surface de travail. Dans ce dernier cas, commandez les équerres de fixation (RA70);

Base de 2" en acier peint ou en acier inoxydable peut être ajoutée pour obtenir des cabinets de 26", 30", 32", 36" et 42";

Base de 4" en acier peint ou en acier inoxydable peut être ajoutée pour obtenir des cabinets de 28", 32", 34", 38" et 44";

La serrure sur le cabinet permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs d'un cabinet, complétez le numéro de produit par L3;

Pour un verrouillage avec morailillon, complétez le numéro de produit par LP;

Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet en commande, commandez un LB00-PPHL50.

VOIR
PAGE
30


No de produit	L x P x H	No de produit	L x P x H
LA30-182124	18" x 21" x 24"	LA30-182724	18" x 27" x 24"
LA30-182128	18" x 21" x 28"	LA30-182728	18" x 27" x 28"
LA30-182130	18" x 21" x 30"	LA30-182730	18" x 27" x 30"
LA30-182134	18" x 21" x 34"	LA30-182734	18" x 27" x 34"
LA30-182140	18" x 21" x 40"	LA30-182740	18" x 27" x 40"



L3XBD-2802L3C

Tiroir compact «L»

LF31



Capacité de 100 lb, ouverture à 100%;

Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement;

Coulisses à billes de précision incluses;

Installation facile par accrochage;

Pour les propositions de tiroirs avec compartimentation;

Hauteurs de tiroirs disponibles: 3", 4", 5", 6", 8" et 12";

VOIR
PAGES
28-29

Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex.: LF31-182106;


Pour une serrure sur le tiroir, complétez le numéro de produit par L3. Le mécanisme est couvert par un boîtier en acier galvanisé et prend un espace de 3" L x 1" P à l'intérieur du tiroir. Ex.: LF31-182704L3;

Pour un mécanisme de blocage fermé sur le tiroir, complétez le numéro de produit par B. Ex.: LF31-182103B.

No de produit	L x P	Dim. intérieures
LF31-1821	18" x 21"	15" x 18"
LF31-1827	18" x 27"	15" x 24"




3, 4, 5, 6, 8"



Tablette coulissante «L» – accès 3 faces

LF44



Capacité de 100 lb, ouverture à 100 %;

Coulisses à billes de précision incluses;

Installation facile par accrochage;


Plateau en acier galvanisé avec dos de 1 1/2";

Hauteur totale: 4".

No de produit	L x P	Dim. intérieures
LF44-1821	18" x 21"	15" x 18"
LF44-1827	18" x 27"	15" x 24"

Base de cabinet

LA85 / LA86




Acier peint: LA85;
Acier inoxydable: LA86;
Hauteurs de 2" et 4";
Dégagement de 2" à l'avant pour les pieds;
Compatible avec l'ensemble de patins niveleurs LA74;
Se commande en spécifiant le type d'acier. Ex.: LA86-182704 pour une base en acier inoxydable de 18" L x 27" P x 4" H;
Note: non compatible avec l'ensemble pour ancrage au sol LA76, l'ensemble de superposition LA78 et les roulettes.

No de produit	L x P x H
LA__-182102	18" x 21" x 2"
LA__-182104	18" x 21" x 4"
LA__-182702	18" x 27" x 2"
LA__-182704	18" x 27" x 4"

Porte intégrée

LB30




7 hauteurs standards;
Poignée encastrée en plastique de couleur noire;
Les portes sont installées en usine avec les pentures à gauche. Elles peuvent aussi être installées à droite sur demande.
Une tablette LB24 doit être commandée comme surface de rangement pour les portes qui sont installées au dessus d'un tiroir ou d'une autre porte;
Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro de produit par L3;
Pour un verrouillage avec morillon, complétez le numéro de produit par LP.

No de produit	L x H
LB30-1812__	18" x 12"
LB30-1818__	18" x 18"
LB30-1820__	18" x 20"
LB30-1824__	18" x 24"
LB30-1826__	18" x 26"
LB30-1830__	18" x 30"
LB30-1836__	18" x 36"

Tablette ajustable

LB24




Permet le rangement de matériel volumineux;
Munie de rebord sur les côtés et l'arrière;
Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c;
Supporte jusqu'à 100 lb de charge uniformément répartie;
2 versions de tablettes ajustables possibles tout dépendant si le caisson est muni d'un système de verrouillage central;
Fait en acier galvanisé;
Se commande en ajoutant la profondeur du caisson, 21" ou 27".

No de produit	Pour LA30
LB24-18__01	Avec L3/LP sur le caisson
LB24-18__02	Sans L3/LP sur le caisson

Caisson pour unité de tiroirs

LD75




Se fixe sur un cabinet ou sous une surface de travail;
Capacité de 100 lb pour chaque tiroir dans l'unité, 175 lb total par unité;
Compatible avec les tiroirs compacts LF31 (non inclus);
Se commande en spécifiant la profondeur de l'unité de tiroirs, 21" ou 27" de profond.

No de produit	Dim. intérieure
LD75-18__09	6"
LD75-18__12	9"
LD75-18__15	12"

Couvercle pour unité de tiroirs

LD76




Permet de fermer le dessus lorsque l'unité de tiroirs LD75 est utilisée au-dessus de la surface de travail.

No de produit	L x P
LD76-1821	18" x 21"
LD76-1827	18" x 27"

Barre verticale de sécurité

LB10




Permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas l'ensemble des tiroirs d'un cabinet;
La serrure ou le morillon pour cadenas sont situés dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès;
Couvre une hauteur de tiroirs de 20" à 36";
Assemblage facile;
S'installe à droite;
Se commande en spécifiant le type de serrure. Complétez avec LP pour un morillon avec cadenas ou L3 pour une serrure standard.

No de produit	Hauteur du caisson	Hauteur de la barre
LB10-24__A	24"	20"
LB10-28__A	28"	24"
LB10-30__A	30"	26"
LB10-34__A	34"	30"
LB10-40__A	40"	36"

Panneau de sécurité

LF91



Permet de diviser le cabinet entre plusieurs utilisateurs;
Ajustement à tous les 1" c/c;
Doit être commandé pour:
- Bloquer l'accès entre les tiroirs;
- Bloquer l'accès lorsqu'une porte avec serrure est installée sous un tiroir;
- Bloquer l'espace lorsqu'une porte est installée au-dessus d'un tiroir;

2 versions de panneau de sécurité possibles, tout dépendant si le caisson est muni d'un système de verrouillage central;
Fait en acier galvanisé;
Se commande en ajoutant la profondeur du caisson, 21" ou 27".

No de produit	Pour LA30
LF91-18__01	Avec L3/LP sur le caisson
LF91-18__02	Sans L3/LP sur le caisson